


## 用途が広がるオプション品をラインアップ！

### 前面保護カバー FC-SF4BG-□

- 溶接スパッタなどの汚れから検出面を保護。
- 前面保護カバーはライトカーテンからはみ出さずに装着可能。衝突などでの破損を低減。



### 検出距離

	SF4B-F□G〈V2〉	SF4B-H□G〈V2〉		SF4B-A□G〈V2〉	
		12~64 光軸タイプ	72~96 光軸タイプ	6~32 光軸タイプ	36~48 光軸タイプ
投光器のみ装着	0.3~6m	0.3~7.5m	0.3~6m	0.3~7.5m	0.3~6m
受光器のみ装着	0.3~6m	0.3~7.5m	0.3~6m	0.3~7.5m	0.3~6m
投・受光器両側装着	0.3~5.5m	0.3~7m	0.3~5.5m	0.3~7m	0.3~5.5m


(注1)：検出距離は、投・受光器設置可能範囲を示します。

品名			前面保護カバー (1枚単位)	
適用光軸数			型式名	標準価格(税別)
Finger	Hand	Arm/Foot		
23	12	6	FC-SF4BG-H12	3,600円
31	16	8	FC-SF4BG-H16	4,000円
39	20	10	FC-SF4BG-H20	4,400円
47	24	12	FC-SF4BG-H24	4,700円
55	28	14	FC-SF4BG-H28	5,300円
63	32	16	FC-SF4BG-H32	5,600円
71	36	18	FC-SF4BG-H36	5,900円
79	40	20	FC-SF4BG-H40	6,200円
95	48	24	FC-SF4BG-H48	6,900円
111	56	28	FC-SF4BG-H56	7,500円
127	64	32	FC-SF4BG-H64	8,100円
—	72	36	FC-SF4BG-H72	9,000円
—	80	40	FC-SF4BG-H80	9,900円
—	88	44	FC-SF4BG-H88	10,800円
—	96	48	FC-SF4BG-H96	11,700円

(注1)：上記の型式名および標準価格は、1枚単位です。  
投・受光器に装着する場合、2枚が必要です。

### デッドスペースレス取付金具 MS-SF4BG-3


- ライトカーテン同士の密着設置や設備の支柱、設備治具などで取り付け場所に制約がある場合でも設置が可能。



### 種類と価格

品名	型式名	標準価格 (税別)
デッドスペースレス取付金具 (投・受光器用4個1セット)	MS-SF4BG-3	7,000円


### 外形寸法図(単位：mm)



材質：デッドスペースレス取付金具…SPCC(三価クロメートメッキ)  
デッドスペースレス保持具…PPS

### 取り付け調整範囲

ライトカーテンの  
角度調整範囲は  
±10°までです。



SF4B-□G (V2)


ライトカーテン

取付金具装着図

図は、デッドスペースレス取付金具MS-SF4BG-3(別売)と中間保持金具を装着した場合です。

〈背面取り付け〉

〈側面取り付け〉



型 式 名			光軸間距離		検出幅 (本体長さ)	取付 ピッチ	中間保持金具取付ピッチ															
			A				B	C	D	E	F	G	H	J	M	N	P	Q	R	S	T	U
			SF4B-F□G (V2) SF4B-H□G (V2)	SF4B-A□G (V2)																		
SF4B-F23G (V2)	SF4B-H12G (V2)	SF4B-A6G (V2)	220	200	244	64.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SF4B-F31G (V2)	SF4B-H16G (V2)	SF4B-A8G (V2)	300	280	324	144.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SF4B-F39G (V2)	SF4B-H20G (V2)	SF4B-A10G (V2)	380	360	404	224.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SF4B-F47G (V2)	SF4B-H24G (V2)	SF4B-A12G (V2)	460	440	484	304.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SF4B-F55G (V2)	SF4B-H28G (V2)	SF4B-A14G (V2)	540	520	564	384.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SF4B-F63G (V2)	SF4B-H32G (V2)	SF4B-A16G (V2)	620	600	644	464.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SF4B-F71G (V2)	SF4B-H36G (V2)	SF4B-A18G (V2)	700	680	724	544.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SF4B-F79G (V2)	SF4B-H40G (V2)	SF4B-A20G (V2)	780	760	804	624.5	414	—	333	—	288	—	289	—	330	—	383	—	347	—	—	—
SF4B-F95G (V2)	SF4B-H48G (V2)	SF4B-A24G (V2)	940	920	964	784.5	494	—	413	—	368	—	369	—	410	—	463	—	427	—	—	—
SF4B-F111G (V2)	SF4B-H56G (V2)	SF4B-A28G (V2)	1,100	1,080	1,124	944.5	574	—	493	—	448	—	449	—	490	—	543	—	507	—	—	—
SF4B-F127G (V2)	SF4B-H64G (V2)	SF4B-A32G (V2)	1,260	1,240	1,284	1,104.5	654	—	573	—	528	—	529	—	570	—	623	—	587	—	—	—
—	SF4B-H72G (V2)	SF4B-A36G (V2)	1,420	1,400	1,444	1,264.5	493	974	412	893	367	848	368	849	409	890	462	943	426	907	—	—
—	SF4B-H80G (V2)	SF4B-A40G (V2)	1,580	1,560	1,604	1,424.5	546	1,081	465	1,000	420	955	421	956	462	997	515	1,050	479	1,014	—	—
—	SF4B-H88G (V2)	SF4B-A44G (V2)	1,740	1,720	1,764	1,584.5	600	1,188	519	1,107	474	1,062	475	1,063	516	1,104	569	1,157	533	1,121	—	—
—	SF4B-H96G (V2)	SF4B-A48G (V2)	1,900	1,880	1,924	1,744.5	653	1,294	572	1,213	527	1,168	528	1,169	569	1,210	622	1,263	586	1,227	—	—

型 式 名	光軸ピッチ	第1光軸位置
	K	L
SF4B-F□G (V2)	10	11.8
SF4B-H□G (V2)	20	11.8
SF4B-A□G (V2)	40	21.8

●技術に関するお問い合わせは コールセンター ☎0120-394-205 ※サービス時間／9：00～17：00(12：00～13：00、当社休業日除く) ●FAX ☎0120-336-394

■発行 パナソニック デバイスSUNX株式会社 マーケティング統括部

[〒486-0901]愛知県春日井市牛山町 2431-1 panasonic.net/id/pidsx

本書からの無断の複製はたかくお断りします。

2014年3月 No.PCJ-SF4BGOPT-5-A